



Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114000 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 19

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Kotas	Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9 mm	114000 9

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5