

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309414 8 |
| GTIN | 2050001765901 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).

FAHRION® apsauga nuo korozijos:

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 8 mm |
| Laikiklis | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm |
| Tipas | 4537 E |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Išorinis Ø D | 32,7 mm |
| Bendras ilgis L | 40 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |