

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė, ER 8, Nominalus užveržimo Ø d: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308878 2
GTIN	2050001764843
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:**Užveržimo Ø** gali būti iki **1 mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	2 mm
Laikiklis	ER 8
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	4004 E
Išorinis Ø D	8,5 mm
Bendras ilgis L	13,6 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė