

FAHRION®
FAHRION® PROTECT
ER cangė, ER 8, Nominalus užveržimo Ø d: 3,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308878 3,5
GTIN	2050001767004
Produktų klasė	39Y

Aprašymas
Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo Ø gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz., Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	3,5 mm
Laikiklis	ER 8
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	4004 E
Išorinis Ø D	8,5 mm
Bendras ilgis L	13,6 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė