

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309368 6
GTIN	2050001768575
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤2 µm
Tipas	4008 E

Išorinis Ø D	11,5 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė