

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308882 4
GTIN	2050001768841
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.**Panašu į** ISO 15488-A.**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	4 mm
Laikiklis	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	4012 E
Išorinis Ø D	11,2 mm
Bendras ilgis L	18 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė