

**ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E, ER 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309397
GTIN	2050001766441
Produktų klasė	33F

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

· **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**

· **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 2 \mu\text{m}$

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė