

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309372 8
GTIN	2050001766823
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

• **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**

• **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar) ir **purkštukais**. **Panašu į ISO 15488-A.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	8 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 2 µm

Tipas	425 E
Išorinis Ø D	16,7 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė