



ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309381 16
GTIN	2050001766984
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 100 bar) ir **purkštukais**. **Panašu į ISO 15488-A.**

Radialinio mušimo tikslumas: ≤2 µm

Bendras ilgis L: 46 mm

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	16 mm
Laikiklis	ER 40

Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tipas	471 E
Išorinis $\varnothing$ D	40,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė