

**Garant**

**Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965042

GTIN

4045197702166

Produktų klasė

91Z

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su **sinchroniniu reguliatoriumi**.

Minkšta sėdynės ir nugarėlės Meshmedžiaga labai **patogi** ir **gerai praleidžia orą**. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Nugaros atramos aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės gylio reguliavimas: 40 mm.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

**Standartas:****DIN 68877****Pastaba:**

Lipukai gali apgadinti kvėpuojančią Mesh medžiagą. Todėl būtinai uždenkite lipukus.

**Techninis aprašymas**

Juosmens atrama	taip
Norma	DIN 68877
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	40 mm
Sėdynės medžiaga	Mesh medžiaga
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Leistinoji apkrova	120 kg
Sinchroninis mechanizmas	taip
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės plotis	470 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės gylis	450 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	640 - 890 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	962518
Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai darbo kėdei Tipas	965047