

Garant**Sukama darbo kėdė, integruotas putplastis su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965030

GTIN

4045197702111

Produktų klasė

91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su **sinchroniniu mechanizmu**.

Minkšta **Integral putos** sėdynė ir atrama labai lengvai prižiūrimos, plaunamos, **tvirtos** ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm. Nugaros atramos aukštis: 600 mm. Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm. Sėdynės gylio reguliavimas: 40 mm. Leistinoji apkrova: 120 kg. Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**
- **Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos.**
- **Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims, šarmams bei mechaniniam poveikiui.**

Standartas:**DIN 68877**

Techninis aprašymas

ribotas atsparumas lengvoms rūgštims ir šarmams	taip
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Leistinoji apkrova	120 kg
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Nugaros atramos medžiaga	Integral putas
Juosmens atrama (tarpslankstelių diskų)	taip
Sėdynės gylis	450 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
tolygus aukščio reguliavimas	taip
Norma	DIN 68877
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Sėdynės plotis	470 mm
Sinchroninis mechanizmas	taip
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Sėdynės medžiaga	Integral putas
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	480 - 630 mm

Produkto rūšis

Sukama darbo kėdė

Priedai

Atsarginiai ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

962517

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai
darbo kėdei Tipas

965047