

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M43X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	220 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	42 mm
Sriegio Ø	43 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto kvadratas □	29 mm

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	107,5 mm
Sriegio dydis	M43×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

sriegiklius