

**Garant****Medžiagų vežimėlis, Aukštis: 1700mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 918590 1700   |
| GTIN             | 4062406057251 |
| Produktų klasė   | 91P           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Rėmai** ir **viršus** iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti.

**Srieginės įvorės** rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. 4 nulenkiama ratukai (2 iš jų su fiksoviais, Ø **125 mm**) žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulė su ratukais ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene® apvalkalu užtikrina saugų darbą.

**Paskirtis:**

Galima kabinti lentynas, dėžučių ir brėžinių laikiklius, Multifix bėgelius, laikiklius ir perforuotas sieneles, kurių dydis 1000.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

|         |         |
|---------|---------|
| Svoris  | 35 kg   |
| Plotis  | 1100 mm |
| Aukštis | 1700 mm |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Plotis be rankenos                    | 1000 mm  |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2  |
| Tinklelis kabinimui                   | 50 mm  |
| Valdomų ratukų be stabdžių skaičius   | 2  |
| Naud. aukštis                         | 1370 mm  |
| Ratuko Ø                              | 125 mm   |
| Ratukų medžiaga                       | Žymių nepaliekanti poliuretano danga                           |
| Gylis                                 | 700 mm   |
| maksimali keliamoji galia             | 200 kg   |
| Naudingas plotis                      | 920 mm   |
| Konstrukcija                          | Plieninių vamzdžių konstrukcija                                |
| Reguliuojamas aukštis kas             | 50 mm  |
| Spalvos pasirinkimas                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                        | Medžiagų vežimėlis   |

## Priedai

|   |                 |
|---|-----------------|
| Multifix Tinka modeliui 1000  | 928201 1000     |
| Perforuota sienelėdvipusė Tinka modeliui 1000                                 | 928071 1000     |
| Lentyna su plieniniais rėmeliais Tinka modeliui 1000                          | 928145 1000     |
| Traversa Tinka naudingajam pločiui 920 mm                                     | 918603 920      |
| Stiklas Tinka modeliui 1000   | 928091 1000     |
| Stumiamoji rankena Spalva BLACK   | 920135 BLACK    |
| Stumiamoji rankena Spalva BLUE  | 920135 BLUE     |
| Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Lentyna iš lakštinio plieno 300 mm gylio Tinka modeliui 1000                  | 928131 1000     |
|   | 928130 1000     |

Lentyna iš lakštinio plieno 200 mm gylio Tinka modeliui 1000

|   |                 |
|---|-----------------|
| Perforuota sienelė vienpusė Tinka modeliui 1000                               | 928070 1000     |
| Brėžinių laikiklissu magnetais Tinka modeliui 1000                            | 928211 1000     |
| Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 75 mm                                 | 918604 75       |
| Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AB1 | 928230 1000/AB1 |
| Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 150 mm                                | 918604 150      |
| Lentyna, 610 mm gylio Tinka naudingajam pločiui 920 mm                        | 918592 920      |
| Langelis Tinka modeliui 1000  | 928090 1000     |