

**Garant**

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su kojelėmis, žema

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965041

GTIN

4045197613462

Produktų klasė

91Z

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su **sinchroniniu reguliatoriumi**.

Minkšta sėdynės ir nugarėlės Mesh**medžiaga** labai **patogi** ir **gerai praleidžia orą**. Penkių kojų aliuminio pagrindas.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Nugaros atramos aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės gylio reguliavimas: 40 mm.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

**Detalus aprašymas:**

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

**Standartas:****DIN 68877****Pastaba:**

Lipukai gali apgadinti kvėpuojančią Mesh medžiagą. Todėl būtinai uždenkite lipukus.

## Techninis aprašymas

Sėdynės medžiaga	Mesh medžiaga
Kryžminė koja	Kojelė
Sėdynės gylis	450 mm
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Sinchroninis mechanizmas	taip
Juosmens atrama	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės plotis	470 mm
Leistinoji apkrova	120 kg
Norma	DIN 68877
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	490 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

## Priedai

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai  
darbo kėdei Tipas

965047

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

962518