

Garant**Sukama darbo kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965031
GTIN	4045197702128
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su **sinchroniniu mechanizmu**.

Minkšta **Integral putas** sėdynė ir atrama labai lengvai prižiūrimos, plaunamos, **tvirtos** ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Atramų aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės aukščio reguliavimo ribos: 40 mm.

Apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	120 kg
Kryžminė koja	Kojelė
Norma	DIN 68877
Juosmens atrama (tarpslankstelių diskų)	taip
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
ribotas atsparumas lengvoms rūgštims ir šarmams	taip
Sėdynės medžiaga	Integral putas
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Sinchroninis mechanizmas	taip
Nugaros atramos aukštis	600 mm
tolygus aukščio reguliavimas	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos medžiaga	Integral putas
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Sėdynės plotis	470 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	490 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

962518

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai
darbo kėdei Tipas

965047