

Garant**Darbo taburetė, integruotas putplastis su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965050

GTIN

4045197702197

Produktų klasė

91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogi sukama taburetė iš **Integral putų**, lengvai prižiūrima, plaunama, **patvari** ir atspari nestiprioms rūgštims ir šarmams.

Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu **žiedu**. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė Ø 350 mm.

Keliamoji galia: 120 kg.

Dvigubi ratukai su fiksumi minkštu PU paviršiumi.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Kryžminės kojos medžiaga

Aliuminis, matinis,
dažytas miltelinu būdu

Sėdynės medžiaga

Integral putos

Sėdynės medžiagos spalva

juoda

Sėdynės Ø	350 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiaga atspari lengvoms rūgštims ir šarmams	taip
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Leistinoji apkrova	120 kg
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	690 mm
Norma	DIN 68877
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	470 - 630 mm
Produkto rūšis	Taburetė