

Garant**Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965040

GTIN

4045197702142

Produktų klasė

91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su **sinchroniniu reguliatoriumi**.

Minkšta sėdynės ir nugarėlės **Meshmedžiaga** labai **patogi** ir **gerai praleidžia orą**. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė (Plotis×Gylis): 470×450 mm.

Atramos aukštis: 600 mm.

Atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės reguliavimo ribos: 40 mm.

Keliamoji galia: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**
- **Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos putos.**
- **Patogi ir pralaidi orui.**

Standartas:**DIN 68877****Pastaba:**

Lipukai gali apgadinti kvėpuojančią Mesh medžiagą. Todėl būtinai uždenkite lipukus.

Techninis aprašymas

Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės medžiaga	Mesh medžiaga
Sinchroninis mechanizmas	taip
Juosmens atrama	taip
Leistinoji apkrova	120 kg
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Norma	DIN 68877
Sėdynės plotis	470 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	480 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai darbo kėdei Tipas

965047

Atsarginiai ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

962517