

Garant**Meistro kėdė, integruotas putplastis su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965070
GTIN	4045197702456
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogiam ir taisyklingam sėdėjimui. Ergonomiška 120 mm aukščio nugaros atrama padeda išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį.

Penkios sukryžiuotos kojos iš aliuminio tvirtai laiko bet kurioje padėtyje sėdint ar stovint.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos Integral putos.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

su atrama nugarai	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinu būdu
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius

Ratukai	dvigubi ratukai su stabdžiais
Norma	DIN 68877
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Leistinoji apkrova	120 kg
Nugaros atramos aukštis	120 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiaga	Integral putas
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	470 - 630 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Atsarginiai ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	962517
--	--------