

Garant**Meistro kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965071
GTIN	4045197702463
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogiam ir taisyklingam sėdėjimui. Ergonomiška 120 mm aukščio nugaros atrama padeda išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį.

Penkios sukryžiuotos kojos iš aliuminio tvirtai laiko bet kurioje padėtyje sėdint ar stovint.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos Integral putos.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	120 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Sėdynės medžiaga	Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinio būdu

su atrama nugarai	taip
Norma	DIN 68877
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Leistinoji apkrova	120 kg
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 610 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	962518
------------------------------	--------