

**Garant****RC.T 0602, Rūšis: HU7310-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

RC.T 0602 HU7310-1 Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Kietlydinys	HU7310-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	N

Drožlialaužis	AM
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCGT 0602
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui