

Garant**RC.X 1204, Rūšis: HU7310-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1204 HU7310-1 Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	AM
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min

Pjovimo sąlygos	nuolat
Kietlydinys	HU7310-1
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCGX 1204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui