

Garant**CCGT 030102, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030102 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm

Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AF
Kietlydinys	HU7315-1
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui