

Garant**CCGT 030102, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030102 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7125-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	VF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui