

Garant**CCGT 030101, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Produktų klasė	21I

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VF
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7125-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Kampo spindulys	0,1 mm
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui