

**Garant****CCGT 030101, Rūšis: HU7315-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Produktų klasė	21I

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HU7315-1
Drožlialaužis	AF
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,1 mm
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui