

**Garant****CCGT 030102, Rūšis: HB7025-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Produktų klasė	211

### Aprašymas

CCGT 030102 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1  
Drožlialaužis: SF  
Tolerancija: G  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Drožlialaužis	SF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7025-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui