

**Garant****NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N, be dangos, Ø DC h6: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112000 12
GTIN	4045197001085
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:****≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.**

Tiksliai užgalšta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	30 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	102 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		