

**Garant****NC centravimo grąžtas HSS-E 142° N, be dangos, Ø DC h6: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112120 3
GTIN	4045197001337
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.

Tiksliai užgalšta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Labai tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

**Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:**

Centravimo ir spiralinio grąžtų viršūnių kampai sutampa.

Su NC centravimo grąžtu greitai pragręžiama, nes mažas gręžimo gylis.

**Paskirtis:**

**Viršūnės kampas 142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	12 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		