

**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114000 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-13KB****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115000 1-13KB
GTIN	4045197657169
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Valcuoti, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir sustorėjimas ties kotu – standartiniai.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais grąžtuvais). Nebrangus modelis.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 13 mm

Grąžtų skaičius: 29

Kiaurymės Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	1 - 13 mm
Grąžtų skaičius	29

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Kiaurymės Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2 mm	114000 2
---	----------

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8 mm	114000 8