


Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Drožlialaužis	GM
Kietlydinys	HB7210-1
Kampo spindulys	0,8 mm

Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui