


Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7210-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Drožlialaužis	GM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Danga	TiCN

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui