

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	GM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui