


Garant**CNMA 120408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMA 120408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	K

Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Kietlydinys	HB7210-1
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMA 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui