

Garant
CNMG 120408, Rūšis: HB7210-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: Ketus

 Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm

 Pastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Drožlialaužis	Ketus
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui