

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm

Pastūma f: 0,3 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GM
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui