

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: Ketus

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Drožlialaužis	Ketus
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7210-1

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui