

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1
Drožlialaužis: Ketus
Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm
Pastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	HB7210-1
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	Ketus
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui