


**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120408 HB7210-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7210-1  
Drožlialaužis: GM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Drožlialaužis	GM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,3 - 0,7 mm/aps,

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui