


Garant
SNMG 150612, Rūšis: HB7210-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7210-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB7210-1
 Drožlialaužis: Ketus
 Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Pastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7210-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Drožlialaužis	Ketus
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui