


**Garant****SNMA 120412, Rūšis: HB7210-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SNMA 120412 HB7210-1 Kampo spindulys: 1,2 mm  
Kietlydinys: HB7210-1  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7210-1

Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMA 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui