

**Garant****WNMG 080404, Rūšis: HB7210-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080404 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPastūma  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,3 - 0,7 mm/aps,
Drožlialaužis	GM
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7210-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui