

Garant**TNMA 160408, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMA 160408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui