

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Drožlialaužis	GM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	HB7210-1
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui