


**Garant****SNMG 120412, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	Ketus
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Danga	TiCN

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui