

Garant**WNMA 080412, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMA 080412 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMA 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui