


**Garant****CC. T 09T308, Rūšis: HB7210-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 09T308 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GM
Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui