

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	Ketus
Kietlydinys	HB7210-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Pastūma f	0,3 - 0,8 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui