

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB7210-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T304 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nuolat
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	GM
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui