

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7210-1
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	GM
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui