

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	K
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Drožlialaužis	GM

Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui